

WG-88FP IRONPRO

Le Wonder Grip® WG-88FP IronPro est un gant avec une enduction simple en nitrile, construit à partir d'un support en fibres de polyéthylène haute performance Tsunooga™ de jauge 13, offrant une haute résistance à la coupure (ISO 13997 niveau D), tout en conservant une flexibilité et un confort inégalés. Le WG-88FP comporte sur le dos de la main, un renfort en caoutchouc thermoplastique (TPR), assurant la protection des articulations, des phalanges et du dos de la main, tout en offrant le confort, la liberté de mouvement et une prise en main éternelle qui ont valu à Wonder Grip® sa réputation internationale. Le Wonder Grip® WG-88FP IronPro est le choix des professionnels à la recherche d'un gant innovant résistant aux coupures, combinant une protection supplémentaire contre les impacts, des performances ergonomiques et une force de préhension inégalée dans des conditions sèches, légèrement humides ou huileuses.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure flexible et soyeuse conçue avec du fil japonais Tsunooga® pour offrir une protection anti-coupure de niveau A4/D
- ✓ Renforcé entre le pouce et l'index pour une protection accrue et une durée de vie améliorée
- ✓ Compatibilité matériel informatique avec fonctionnalité écran tactile pour des conditions de travail améliorées.
- ✓ Renfort TPR robuste, souple et extensible assurant une protection avancée tout en maintenant une liberté de mouvement totale

TYPE DE PROTECTION

- Résistance à la chaleur
- Résistance à la coupure
- Impact protection

APPLICATIONS

- Métallurgie
- Aéroports et ports
- Déchets
- Construction et travaux publics
- Ferroviaire
- Industrie minière

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



4X42DP

EN 407



X1XXXX



INFORMATIONS

- **Niveau d'enduction** : Nitrile, Enduction palmaire
- **Support** : Élasthanne, Fibre minérale, PEHD, Polyester, UHMWPE : Tsunooga™
- **Jauge** : 13
- **Taille** : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **Conditionnement** : 12 paires / sachet, 72 paires / carton

TECHNOLOGIES



Tsunooga®

