



Principales

Gamme de produit	Modicon M171
Type de produit ou équipement	Module de communication
Protocole de port de communication	HTTP Ethernet SMTP BACnet IP Modbus TCP

Complémentaires

Type de connexion intégrée	Ethernet RJ45 - paire torsadée
Interface physique	RJ45 - 100BASE-TX
Alimentation	Via la carte de base EVD/EVC
Compatibilité produit	Performance du contrôleur logique M171
Poids du produit	0,077 Kg

Environnement

Certifications du produit	cURus[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]CE
Marquage	CE
Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752506
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,0 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,1 Cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	176,0 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,0 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 Cm
Poids de l'emballage 2	1,357 Kg

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**