

Chemin de Câbles PVC Robuste avec Couvercle et Ruban Adhésif - 32mm W x 20mm H
- Longueur 2m - Passe Câble pour Câbles Réseaux/Électriques - Goulottes pour Câbles
Muraux, Homologué UL

N° de produit: CBMOWD3220



Ce chemin de câbles de 1,8m de long permet de faire passer les câbles dans votre bureau ou votre salle de serveurs, tout en les dissimulant pour créer un aspect ordonné et professionnel.

Protection contre les dommages et acheminement des câbles dans votre bureau/salle serveurs grâce au passe câble. Le chemin de câbles est de 20mm x 29mm. Le chemin de câbles est également d'une conception monobloc durable. S'ouvrant d'un côté, elle permet d'ajouter ou de retirer facilement un câble sans avoir à retirer le couvercle de la goulotte.

Grâce au support adhésif, la goulotte peut être installée sur n'importe quelle surface comme le bois, les cloisons sèches, le verre ou la maçonnerie en décollant le film protecteur et en le collant à l'endroit désiré.

Fabriqué en PVC auto-extinguible, robuste et résistant à la déformation, ce cache-câble réseau/alimentation est classé M1 NF, résistant au feu avec un point de ramollissement Vicat de 186F° (86C°) et classé UL/94V-0.

Ce chemin de câbles est conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protège les câbles des dommages tout en les acheminant proprement dans votre bureau ou votre salle de serveurs

Spécifications techniques

- ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET ACHEMINEMENT DE CÂBLES : La goulotte cache câbles protège les câbles contre les dommages/débris grâce à sa conception fermée. Acheminement facile dans le bureau/salle serveurs
- QUALITÉ INDUSTRIELLE : Fabriqué en PVC robuste, résistant à la déformation et auto-extinguible, ce cache-câble réseau/puissance est classé M1 NF résistant au feu avec un point de ramollissement Vicat de 186F (86C) ; classé UL 94V-0
- CONCEPTION FLEXIBLE : ajoutez ou retirez facilement un câble à vos goulottes grâce au mécanisme simple de verrouillage du couvercle - Fixation sur n'importe quelle surface à l'aide du ruban adhésif joint ou en perçant des trous dans la base
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Longueur : 2m | Hauteur : 20mm | Largeur totale : 29mm - Conduit unique | Point de ramollissement Vicat : 186F°/86C° (testé à 50C°) | Blanc | RoHS
- AVANTAGES STARTECH.COM : le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ce kit de protection de cordon en surface/système de goulotte de câblage est garanti 2 ans par StarTech.com, support technique gratuit 24/5 à vie

Performance

Politique de garantie	2 Years
Spécifications générales	Caractéristiques spéciales : conception monobloc support adhésif

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Type de boîtier	PVC
Longueur du produit	1.3 in [3.2 cm]
Largeur du produit	72.0 in [183.0 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]

Poids du produit 13.8 oz [390.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
Largeur du Paquet	6.0 ft [1.8 m]
Hauteur du Paquet	0.8 in [2.0 cm]
Poids brut	13.8 oz [390.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Chemin de câbles
-----------------------	----------------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis