

Gants légers en caoutchouc naturel, offrant un meilleur confort et une meilleure résistance aux produits chimiques

- **Durabilité améliorée** : Fabriqués en caoutchouc 100 % naturel, les gants de protection légers AlphaTec® 87-650 offrent une sensibilité et une résistance à la traction excellentes.
- **Réduction des risques d'allergie** : Ces gants de travail subissent un traitement de chloration interne et externe, ce qui réduit le risque de réactions allergiques.
- **Confort élevé** : Les gants de protection des mains AlphaTec® 87-650 sont dotés d'un flochage 100 % coton et d'une doublure non irritante, ce qui garantit une sensation plus douce et un plus grand confort au quotidien.

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Énergie
- Maintenance/Entretien

Applications

- Traitement et préparation de produits chimiques
- Nettoyage et entretien
- Assemblage de pièces
- Maintenance/Entretien d'équipements lourds et d'outillages de production



Anciennement connu comme : Universal 87-650

Principales propriétés

- 100% caoutchouc naturel : sensibilité et résistance à la traction supérieure
- Surface intérieure et extérieure chlorée : moins de risques d'allergie
- Flocage en pur coton : une protection personnelle extrêmement confortable

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance



0493

EN388: 2016



1010A

EN ISO 374-1:2016

Type B



KLP

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-650	Liner Material: Coton suédé Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	305 / 12	Jaune	• 12 paires par sac, 12 sacs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.