

HDMI-mottagare över IP-nätverk för IH2006-produktserien, 4K 60 Hz, kräver inga drivrutiner, AVoIP, inklusive monteringsats, endast mottagare

Produkt ID: IH2006-HDMI-RX



AVoIP HDMI-mottagaren förlänger 4K 60 Hz HDMI-signaler över ett befintligt TCP/IP-nätverk när den används med en kompatibel sändare, vilket garanterar systemsäkerhet mot obehörig åtkomst och fysisk skada.

Plug-and-play-designen kräver inga drivrutiner eller programvara och är kompatibel med alla större operativsystem, inklusive Windows, macOS och Linux, samt hårdvaruplattformar som Intel, AMD, Snapdragon/ARM och Apple Silicon.

Du kan enkelt skala upp din installation genom att ansluta flera mottagare till en enda sändare för flexibel och framtidssäker distribution av IP-video eller KVM.

Mottagaren har ett robust metallhölje och inkluderar monteringsatser för vägg- eller underbordsinstallation samt gummifötter för stabil användning av skrivbordet. RS232- och 3,5 mm pass-through-portar för ljud stöder förlängning av serie- och ljudsignaler.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Minskar behovet av fysisk åtkomst till en dator eller server, vilket förbättrar säkerheten och effektiviteten
- Möjliggör säkra, högpresterande anslutningar mellan arbetsstationer och studioutrustning
- Gör det möjligt för operatörer att hantera kritiska system från en säker eller mer bekväm plats

Funktioner

- **AVoIP HDMI-MOTTAGARE:** När den här mottagaren parkopplas med en IH2006-sändare (säljs separat) förlänger den en 4K 60 Hz HDMI-signal över ett TCP/IP-nätverk till en fjärrskärm, vilket ger högkvalitativ video samtidigt som källsystemet hålls säkert.
- **SKALBAR INSTALLATION:** Du kan enkelt skala upp din installation genom att ansluta flera mottagare till en enda sändare för flexibel och framtidssäker distribution av IP-video eller KVM
- **INGA DRIVRUTINER ELLER PROGRAMVARA:** Behöver inte konfigureras för att fungera. Kompatibel med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS och Linux, samt alla hårdvaruplattformar som Intel, AMD, Snapdragon/ARM och Apple Silicon
- **LJUD- OCH SERIEFÖRLÄNGNING:** Utrustad med en RS232-port med tre trådar för serieförlängning och en 3,5 mm pass-through-port för ljud, vilket säkerställer sömlös överföring av ljud- och styrsignaler över nätverket
- **SÄKER OCH FLEXIBEL INSTALLATION:** Slitstarkt metallhölje med medföljande monteringssatser för vägg- eller underbordsinstallation. Gummifötter som håller skrivbordet på plats när du använder det. Idealisk för industriella och professionella miljöer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	1
PC-videotyp	HDMI
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
--	-----

	Video Revision	HDMI 2.0
	IP-kontroll	Ja
	Hot-Key Selection	Nej
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 60 Hz
	Audio-specifikationer	HDMI - 2 Channel Audio
	Stöd för portval	Ej tillämpligt
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - Kopplingsplint (3 sladdar)
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		1 - RJ-45
		1 - HDMI
	Övriga gränssnitt	1 - USB Micro-B (5-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström-LED: Lyser blått: Indikerar att enheten tar emot ström
		1 - Synkroniserings-LED: Av: Sändaren och mottagaren har inte upprättat någon förbindelse Blinkar orange långsamt: Sändaren och mottagaren är anslutna via Gigabit Ethernet men ingen video sänds Blinkar orange snabbt: Sändaren och mottagaren är anslutna via 100 Mbps Ethernet men ingen video sänds Lyser orange: Video sänds
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.3A

Utpänning	5 DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	10W

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Luftfuktighet	0-90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	4.2 in [106 mm]
Produktbredd	4.1 in [103 mm]
Produkthöjd	0.8 in [21 mm]
Produktvikt	10.8 oz [307 g]

Förpackning

Paketets längd	5.9 in [14.9 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
Paketets höjd	3.1 in [8.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - IP HDMI-mottagare
	1 - En sats gummifötter
	1 - RS-232-elektrod

1 - Monteringssats

1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/ANZ)

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.