



BEF-MR10500APG

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
BEF-MR10500APG	4084736

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数

技术参数

配件组	其他安装配件
配件系列	测量轮和测量轮系统
描述	铝质测量轮，带罗纹聚氨酯表面，用于 10 mm 实心轴，周长 500 mm
重量	501 g
周长	500 mm
孔径	10 mm
表面	罗纹聚氨酯
工作环境温度	-30 °C ... +80 °C
测量表面	未涂油脂金属 涂漆的表面 塑料 纸 纸板 木材 纺织品 玻璃 楼面覆盖物
惯性矩	310 gcm ²

分类


ECl@ss 5.0	21160104
ECl@ss 5.1.4	21160104
ECl@ss 6.0	21160104
ECl@ss 6.2	21160104
ECl@ss 7.0	21160104
ECl@ss 8.0	21160104
ECl@ss 8.1	21160104
ECl@ss 9.0	21160104
ECl@ss 10.0	21160104
ECl@ss 11.0	21160104
ETIM 5.0	EC002179
ETIM 6.0	EC002179

ETIM 7.0

EC002179

UNSPSC 16.0901

25191839

尺寸图 (尺寸单位: mm)

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com