

Article numéro: 56862

Seau gradué, bec verseur, 12 L, Vert



Seau alimentaire pour la manipulation d'ingrédients et le dosage. Est également utilisé dans les petites phases de nettoyage.

Données techniques

Matériau agréé FDA (21)	Oui
Code EAN	5705020568626
Code Dun	15705020568623
Code de marchandise	39233090
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Utilisation de Phtalates & Bisphénol A	Non
Matériau	Polypropylène, Acier inoxydable
Contenu	12 L
Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	100 Pcs.
Couleur	Vert
Hauteur	330 mm
Longueur	325 mm
Largeur	330 mm
Colis Longueur	600 mm
Colis Hauteur	340 mm
Colis Largeur	335 mm
Poids brut	1.08 kg
Poids net	1 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	121 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	100 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
Température de séchage max.	120 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.