

## CARACTERÍSTICAS

- Juego de alicates y alicates de corte de 6" de Surface Mount Technology
- Fabricados con bastidores de acero prensado
- Juntas remachadas solapadas y mordazas rectificadas de precisión
- Equipado con muelles de recuperación
- Tope integral (para limitar la apertura de la mordaza)

## Juego RS Pro 309mm de alicates de acero

Código RS 663-049



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

RS Pro presenta estos alicates y alicates de corte SMT especialmente diseñados para usar en componentes y cables de tecnología de montaje en superficie. Con mordazas de precisión y mangos ergonómicos, son ideales para trabajar en aplicaciones de alta densidad.

### Especificaciones

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Tipo alicates</b>    | Juego de alicates      |
| <b>Material</b>         | Acero                  |
| <b>Número de piezas</b> | 6                      |
| <b>Aplicaciones</b>     | Aplicación electrónica |

### Especificaciones mecánicas

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Capacidad de corte</b> | 2 mm   |
| <b>Longitud total</b>     | 309mm  |
| <b>Espesor de acero</b>   | Flash Cutter de 50°: 2,0 mm<br>Alicates de corte de borde redondeado: 2,0 mm<br>Cortador de contactos de circuito integrado - 2,0 mm<br>Cortadora de flash frontal: 2,0 mm |
| <b>Fuerza de corte</b>    | Flash Cutter de 50°: 2,0 kg<br>Alicates de corte de borde redondeado: 3,0 kg<br>Cortador de contactos de circuito integrado: 2,0 kg<br>Cortadora de flash frontal: 2,0 kg  |



| Contents                        |                          |          |
|---------------------------------|--------------------------|----------|
| Description                     | Maximum Cutting Capacity | Part No. |
| Flush Cutter                    | 0.8 mm copper wire       | SMT-01   |
| 50° Angle Flush Cutter          | 0.6 mm copper wire       | SMT-02   |
| Bevel Edged, Reverse Cutter     | 0.6 mm copper wire       | SMT-03   |
| 60° Angle, Small Profile Cutter | 0.6 mm copper wire       | SMT-04   |
| Micro Nose Plier                | -                        | SMT-05   |
| 45° Angle, Bent Nose Plier      | -                        | SMT-06   |

|                  |   |
|------------------|---|
| Number of Pieces | 6   |
| Set Contents     | Flush Cutter; 50° Angle Flush Cutter; Bevel Edged and Reverse Cutter; 60° Angle Small Profile Cutter; Micro Nose Plier; 45° Angle Bent Nose Plier |
| Material         | Steel   |

