



Données techniques

51317

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	85 mm
D - Diamètre Extérieur	150 mm
T - Hauteur de butée	49 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Masse	3,52 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	206000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	490000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	20300000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	9600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	6600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	111 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	124 mm

