



8 003910 108370

PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Display 12 pces	12	48



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Piles fournies	(INCLUDED)
Type de batterie	LR1130
Technologie des piles	ALCALINE
Combien de piles sont utilisées ?	3
Poids de la batterie (kg)	0.006
Autonomie maximale (h)	0.5
Quantité de LED	3
Source d'éclairage	STANDARD LED
Lumen	10
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Matériau	PLASTIC - ABS
Interrupteur	YES
Vendu en présentoir	12 PCES
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	50
Hauteur (mm)	28
Poids net (Kg)	0.068

DESCRIPTION

Ça fonctionne... sans piles ! La lampe torche s'allume par simple pression répétée de la main, ce qui accumule suffisamment d'énergie pour fonctionner. Plus besoin de la recharger avec un câble ou des piles ! Jusqu'à 30 minutes d'éclairage continu : notre lampe torche est idéale pour le camping, la randonnée, les promenades par faible luminosité, les réparations et bien plus encore. Auto-rechargeable : il suffit d'appuyer sur la poignée pour recharger. Aucun câble, chargeur ni pile n'est nécessaire. Cette lampe torche est équipée de 3 ampoules LED blanches brillantes qui éclairent jusqu'à 5 mètres de distance. La lampe torche dynamo est vraiment utile en cas de panne de courant, de panne de voiture, d'activités de plein air... ou pour les enfants qui veulent partir à l'aventure !

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Display 12 pces
Poids du produit emballé (kg)	0.071
Largeur intérieure (cm)	25
Longueur intérieure (cm)	23
Hauteur intérieure (cm)	13
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	0.970

DONNÉES LOGISTIQUES

ITF INNER	18003910108377
Longueur du maître (cm)	48
Largeur du maître (cm)	25
Hauteur du maître (cm)	27
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	4.300
ITF MASTER	28003910108374
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1440
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

