



### Koppelingen voor metalen bescherm slang met vloeistofdichte coating

- LTS-SMC compressiekoppeling met draaiend schroefdraad, IP68

Buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

#### Hoofdkenmerken

- meerdelige compressiekoppeling inclusief polyamide afdichting
- excellente treksterkte
- het buitendraad draait rond de behuizing, ook na montage



HelGuard LTS-SMC draaibare, compressiekoppeling.

<b>MATERIAAL</b>	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-40 °C tot +135 °C



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW draad	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
LTS12-SMC-M16	12	M16	8,6	39,0	20	20	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32300
LTS16-SMC-M16	16	M16	10,7	40,9	24	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32301
LTS16-SMC-M20	16	M20	10,7	41,0	24	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32302
LTS20-SMC-M20	20	M20	14,5	41,8	26	26	29	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-32303
LTS25-SMC-M25	25	M25	18,0	50,7	33	29	35	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-32304
LTS32-SMC-M32	32	M32	24,6	56,9	40	38	42	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-32305

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.