

特点

- 直角立体声插孔插座
- 拧上衬套
- 封装在塑料外壳中
- 镀银触点

RS Pro 印刷电路板安装立体声插孔插座、3pole 500m a

RS 号: 476-328



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro pro 印刷电路板插孔插座经济实惠且可靠。封装立体声插座为底盘安装、带焊接端接插片、用于牢固可靠的印刷电路板安装。这款面板安装衬套可确保更高的稳定性，因为它可将插孔牢牢固定在面板上。这款镀银闭路触点可确保高质量信号、适用于要求更苛刻的应用。

一般规格

类型	立体声
性别	母
安装类型	印刷电路板安装
触点镀层	银
颜色	黑色
触点材料	黄铜
极数 / 路数	3
应用	智能手机辅助插座、耳机、数字摄像机、电视和媒体外围设备、音频应用

电气规格

额定电流	500mA
额定电压	30 V 交流/直流

机械规格


尺寸	3.5 mm
身体方向	直角
终止方法	焊接
外壳材料	塑料
安装孔直径	6mm
最大面板厚度	2mm
长度	15.5mm
宽度	12mm
高度	6mm

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------



Dimensions [mm]



Diagrams

