

产品参数表

规格



TeSys Deca 控制继电器, 24V, 50/60Hz, 5NO+0NC

CAD50B7

主要信息

产品系列	TeSys TeSys Deca
产品名称	TeSys CAD
产品类型	控制继电器
产品短名	CAD
接触器应用领域	控制回路

补充信息

使用类别	AC-15 DC-13 AC-14
回路触点类型	5 NO
额定工作电压 [Ue]	<= 690 V AC 25...400 Hz
控制回路特性	AC当50/60 Hz
控制回路电压	24 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947
约定发热电流 [Ith]	10 A (当运行温度 <=60 °C)
额定接通能力 [Irms]	140 A AC 符合 IEC 60947-5-1 250 A DC 符合 IEC 60947-5-1
额定短时耐受电流 [Icw]	100 A 可持续1 s 120 A 可持续500 ms 140 A 可持续100 ms
与继电器配合使用的熔丝	10 A gG 符合 IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [Ui]	600 V UL 认证 600 V CSA 认证 690 V 符合 IEC 60947-5-1
安装方式	导轨安装 底板安装
接线能力	螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²软线 不带 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm²软线 不带 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²软线 带 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm²软线 带 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm²硬线 不带 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm²硬线 不带
紧固扭矩	1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性。

控制电压限额	0.3...0.6 Uc (-40...70 °C 线圈释放 AC 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc (-40...60 °C 线圈吸合 AC 50 Hz 0.85...1.1 Uc (-40...60 °C 线圈吸合 AC 60 Hz 1...1.1 Uc (60...70 °C 线圈吸合 AC 50/60 Hz
动作时间	12...22 ms 线圈得电和NO触点闭合 4...12 ms 线圈放电和 NO开口
机械寿命	30 Mcycles
最大操作频率	180 次/分钟
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	70 VA 50 Hz (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	8 VA 50 Hz (at 20 °C)
最小开关电压	17 V
最小开关电流 [Imin]	5 mA
不重迭时间	1.5 ms 得电 NC及NO触点之间 1.5 ms 失电 NC及NO触点之间
绝缘电阻	> 10 MΩ
抗冲击、震动性能	抗冲击性能 控制继电器打开: 10 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能 控制继电器闭合: 15 gn (11ms) 符合 IEC 60068-2-27 抗震性能 控制继电器打开: 2 gn (5...300 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能 控制继电器闭合: 4 gn (5...300 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
高度	77 mm
宽度	45 mm
深度	84 mm
净重	0.58 kg

环境

标准	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-5-1
产品认证	IEC CB报告 CCC UL CSA EAC CE UKCA
IP 保护等级	IP2X 前面板 符合 VDE 0106
防护措施	TH 符合 IEC 60068
环境温度	-40...60 °C 60...70 °C 有降容
贮存环境温度	-60...80 °C
工作海拔	0...3000 m

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	9.2 cm
Package 1 Length	11.2 cm

Package 1 Weight	352 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.6 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	130.1 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

无汞

Rohs 豁免信息 [是](#)

认证与标准

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合豁免条件](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露 [产品环境文件](#)

Weee [该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。](#)

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)