Fiche produit
Caractéristiques

TM171DLED
Modicon M171 - DEL d'affichage optimisé

Code stock: Not on Stock



Principales

Gamme de produit	Modicon M171
Type de produit ou équipement	Module d'affichage
Couleur d'affichage	Monochrome
Alimentation	Source externe

Complémentaires

Type d'afficheur	DEL 7 segments + virgule décimale
Nombre de clé	8
Couleur	Gris
[Us] tension d'alimentation	12 V CC
Puissance consommée en W	5 W 0 W
Marquage	CE
Signalisation locale	DEL
Compatibilité produit	Contrôleur logique M171 optimisé
Hauteur	74 Mm
Largeur	32 Mm
Profondeur	30 Mm
Poids du produit	0,042 Kg

Environnement

Certifications du produit	cURus
Degré de protection IP	IP20

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752643
Rentabilité	Non
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	12,700 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	129,000 G
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	725,000 G

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Product Life Status : Commercialisé avec annonce fin de vie

La référence TM171DLED peut être remplacée par l'un des produits suivants :



TM173DLED

Afficheur Déporté pour M173 Optimized

Qté 1

Date de substitution : |