

CW-T6

IP68
Indice de protectionRésistance aux chutes
1.2m

Tumble Test



NFC

IP68 | IP69K | MIL-STD-810H

MAINTENANCE EN FRANCE

SMARTPHONE DURCI FIN, PERFORMANT ET À TOUTE ÉPREUVE

- Processeur Unisoc Tigre T606
- Android 13
- Résiste aux chutes de 1.2m
- IP68, Tumble test 1000 fois x 1m
- Batterie standard 6300mAh
- Lecteur NFC
- 4G double SIM



SPÉCIFICATIONS PRODUIT



LOGICIEL	Android 13	SANS FIL	4G GPS / Glonass / Beidou / Galilée WI-FI 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 5.0
DURABILITE	MIL-STD-810H (chutes multiples 1.2 m) IP68 Tumble test 1000 fois x 1m (test de la machine à laver)	ALIMENTATION	Batterie Standard: 6 300mAh
CPU	Unisoc Tigre T606 Octo Core, 2*1,6 GHz-Cortex-A75 6*1,6 GHz-Cortex-A55	SECURITE	Lecteur NFC
RAM	12GB	CAPTEURS	Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité
STOCKAGE	128GB	DIMENSIONS	81.5mm x 166.4mm x 15.4mm
ECRAN	5.93", résolution 720*1440, 440 nits	POIDS	300 g
INTERFACES	Port USB Type C, OTG Prise audio Jack 3.5mm Emplacement pour carte Micro SD		
CAMERAS	Caméra avant 5MP Caméra arrière 20MP		

