

Han Pneumatic module, for 1,6+ 3+ 4mm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 003 4501
规格	Han Pneumatic module, for 1,6+ 3+ 4mm
浩亭电子目录	https://harting.com/09140034501

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® 气动模块
模块尺寸	单模块

版本

公母类型	公头 母头
针数	3
详细资料	请单独订购插针 必须使用导向销！

技术参数

极限温度	-40 ... +80 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含

材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	6 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020115
eCl@ss	27440220 工业连接器 (气动) 模块
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552