

CARACTERISTIQUES

- Chariot/chariot à plateau à usage général/multi-usage
- Convient à la plupart des environnements difficiles
- Fabriqué en polyéthylène (PE) recyclable
- Résistant à l'humidité
- Résistants aux chocs

Chariot de chariot en plastique en aluminium 3 tablettes de RS Pro, 810 x 610 mm, charge de 350 kg

RS code commande : 789-8548



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les grands chariots utilitaires de RS PRO sont fabriqués en polyéthylène (PE) recyclable adapté aux environnements difficiles. Les chariots sont dotés de 3 tablettes et sont simples à assembler. Les chariots sont conçus avec des poignées à tirer et pousser sur un côté du plateau supérieur. Roues/pneus pneumatiques à coussin en caoutchouc pivotant pour garantir que les chariots sont faciles à déplacer et à transporter des charges lourdes. 2 des roues/pneus sont freins pour plus de sécurité lorsque le chariot est à l'arrêt.

Caractéristiques

Type	Chariot à roulette
Nombre de niveaux	3
Type de roue	Roulette
Caractéristiques des roues	Frein
Matériau du cadre	Aluminium, Plastique
Matériau de la roue	Caoutchouc
Freins	Oui
Applications	Ecoles à usage général, restauration, industrie alimentaire, ateliers, usines, utilisation domestique, usages multiples

Spécifications mécaniques

Hauteur de bord à lèvres sur l'étagère	12 mm
Capacité de charge	350kg
Diamètre de roue	200mm
Dégagement de l'étagère entre chaque étagère	275mm

Taille du chariot

Dimension	975mm x 885mm x 610 mm
Profondeur	610mm
Largeur	885mm
Hauteur	975mm

Taille d'étagère externe	
Dimension de la plate-forme	810mm x 610 mm
Longueur de la plate-forme	810mm
Largeur de la plate-forme	610mm

Taille d'étagère interne	
Dimension	812mm x 595mm
Longueur	812mm
Largeur	595mm

UTILITY TRAY TROLLEY RANGE								
Trolley Size HxWxD (mm)	No. of Shelves	External Shelf Size LxW (mm)	Internal Shelf Size LxW (mm)	Lipped Edge Height on Shelf (mm)	Shelf Clearance Between Each Shelf (mm)	Wheel Dia (mm)	Capacity (Kgs)	RS Stock No.
860 x 670 x 460	3	610 x 460	595 x 444	6	315	100	150	2255971
860 x 670 x 460	3	610 x 460	595 x 444	6	315	100	150	4442391
860 x 885 x 610	2	810 x 610	812 x 595	12	630	100	180	2256003
835 x 885 x 610	3	810 x 610	812 x 595	12	275	100	180	2256019
975 x 885 x 610	3	810 x 610	812 x 595	12	275	200	350	7898548

