

## Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau

Product ID: ARMSLIM



Ce bras d'écran articulé slim vous permet de monter un écran plat sur votre bureau ou votre table en permettant des réglages dynamiques pour positionner facilement votre écran et obtenir un angle de vue parfait tout en offrant un confort optimal. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce bras d'écran polyvalent permet l'extension, l'inclinaison, la rotation et le pivotement de votre écran avec une grande amplitude de mouvement sur plusieurs axes et offre un réglage de la hauteur au moyen d'un cylindre de suspension pour un positionnement sans effort. Ce bras LCD prend également en charge la rotation de l'affichage du mode paysage au mode portrait, ce qui permet d'afficher des pages ou des blocs de codes plus longs sans devoir les faire défiler.

Avec sa conception élégante et slim, agréable à regarder, ce bras d'écran ne prend qu'un espace minime de votre bureau et vous permet d'utiliser votre écran selon vos besoins tout en libérant un espace de travail précieux. Le montage de votre écran au-dessus de la surface de votre bureau vous permet d'en régler facilement la hauteur, le positionnement et les angles de vue pour un environnement de travail ergonomique.

Prenant en charge des écrans de 12 à 26 pouces jusqu'à une capacité pondérale maximum de 7 kg, ce bras d'écran pour bureau soutient facilement votre écran et comporte un système de gestion de câbles intégré pour maintenir votre espace rangé. Pour une flexibilité accrue, le matériel de montage inclus peut être soit fixé sur le côté de votre bureau ou de votre table, soit monté dans un œillet.

Le bras d'écran ARMSLIM de StarTech.com bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Montez un écran sur le côté de votre bureau ou de votre table et profitez de tout un éventail d'ajustements
- Montez votre écran à travers un passe-câble sur votre bureau ou au-dessus d'une armoire serveur et positionnez-le à votre guise
- Surélevez votre écran plus haut au-dessus de la surface de votre bureau pour obtenir des angles de vues parfaits
- Orientez vos écrans pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

### Features

- Bras d'écran articulé slim pour une grande amplitude de mouvement
- Réglage de la hauteur par un cylindre de suspension
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Prend en charge des écrans de 12 à 26 po (capacité pondérale de 7 kg)
- Rotation de 360° autour de l'axe de support et au coude
- Inclinaison de +90°/-65° et rotation de 360°
- Extension maximale du bras de 596 mm
- Étau de montage œillet/bureau convertible
- L'étau de serrement convient à des bureaux dont l'épaisseur ne dépasse pas 110 mm
- Gestion de câbles intégrée

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Bras articulé	Oui
	Nombre d'écrans pris en charge	1
	Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
	Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
<b>Performance</b>	Capacité de poids	15.5 lb [7 kg]
	Épaisseur de la surface de fixation	Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 mm à 100 mm Presse à œillet : Épaisseur de la table 20 mm à 50 mm Trou de la table pour l'équerre de fixation par œillet : 10 mm à 60 mm
	Extension maximale du bras	23.5 in [596 mm]
	Inclinaison	+90° / -65°
	Panoramique	360°
	Réglage de la hauteur	Oui
	Rotatif/pivotant	Rotation de 180° autour de l'axe de support Rotation de 360° au coude
	Rotation de l'écran	+/- 90°
	Taille maximale de l'écran	26in
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Poids du produit	7 lb [3.2 kg]
	Type de boîtier	Acier et plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	9.3 lb [4.2 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Bras d'écran articulé 1 - Étau à œillet/pour le bureau 2 en 1 4 - Vis de serrage 1 - Clé Allen 6mm 1 - Clé Allen 3 mm 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.