

## CARACTERÍSTICAS

- Una solución rentable y fiable
- Los indicadores de las etiquetas están en °C y °F.
- Una solución rentable y fiable
- Adecuado para controlar la temperatura durante un período de tiempo determinado con incrementos de 7 temperaturas

## Etiqueta sensible a temperatura RS PRO, 60 °C a 90 °C, 7 niveles

RS Código RS: 286-175



°C	60	65	70	75	80	85	90	°C
°F	140	149	158	167	176	185	194	°F

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

Presentamos la gama RS PRO de etiquetas sensibles a temperatura, ideales para usar en los sectores de alimentación, automoción, moldeo y trabajo de metal. Las etiquetas se han diseñado como una tira de prueba de temperatura que hará un registro permanente e irreversible del soporte de temperatura más alto alcanzado cuando se aplica a la superficie de un objeto cambiando el color. Estas etiquetas de indicación de temperatura RS PRO sensibles al calor son altas solución rentable y de calidad que mide la temperatura de la superficie de forma precisa y. proporciona una prueba fiable de que el artículo o el producto ha sido se mantiene a la temperatura correcta y es adecuado para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

### Especificaciones

<b>Número de niveles de temperatura</b>	7
<b>Orientación</b>	Horizontal
<b>Reversibilidad</b>	Reversible
<b>Escala</b>	°C , °F
<b>Vida útil</b>	12 meses
<b>Tipo de adhesivo</b>	Tipo adhesivo con doble revestimiento
<b>Material de cambio de color</b>	No tóxico, mezcla de ésteres de cristal líquido
<b>Tolerancia</b>	±1°C
<b>Película de cobertura</b>	Poliéster de 5 mil
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar a temperatura ambiente
<b>Sensible a presión</b>	No
<b>Aplicaciones</b>	Industria alimentaria, productos farmacéuticos, productos médicos, equipos industriales, transporte y envasado de mercancías sensibles

### Especificaciones mecánicas

<b>Dimensiones</b>	12,5mm X45 mm
<b>Longitud de etiqueta</b>	12,5mm
<b>Anchura de etiqueta</b>	45mm

## Especificaciones del entorno de

Sensibilidad de temperatura mínima	60 °C
Sensibilidad de temperatura máxima	90 °C
Temperatura de almacenamiento	21°C (70°F)

## Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	Certificado de conformidad RoHS
------------------------------	---------------------------------

## Accesorios

Nombre del elemento	Descripción del elemento	Cantidad
Etiqueta del indicador de tiempo	Time Strip etiqueta indicadora de tiempo no reversible , 19 x40mm 3 meses	1box de 100
Etiqueta del indicador de tiempo	Etiqueta indicadora de tiempo no reversible 19 x40 mm 6 meses	1box de 100
Etiqueta del indicador de tiempo	Time Strip etiqueta indicadora de tiempo no reversible 19 x40mm 12months	1box de 100
Etiqueta del indicador de tiempo	Time Strip etiqueta indicadora de tiempo no reversible 19 x40mm 1month	1box de 100

