



简体中文

数据表
库存号 1368567
数字超声波清洁器 6500ml



规格：
超声波频率 40,000 Hz
材料 不锈钢 SUS304
容器容量 6.5 L
计时器 1~30 分钟可调
加热器 0~80℃ 可调
电源 交流 100 ~ 120V, 60Hz; 交流 200 ~ 240V, 50 Hz
超声波功率 180W, 3 个传感器
加热功率 200 W

2017/4/27

容器大小	300 x 150 x 150 mm (长 x 宽 x 高)
装置尺寸	325 x 180 x 280 mm (长 x 宽 x 高)
附件	带 IEC 电源线的托盘

特征:

1. 不锈钢水箱，耐磨，工作寿命长。
2. 容器容量：6.5L（1.7 加仑），带数字计时器和加热控制
3. 配备不锈钢篮
4. 仅使用自来水，或使用工业酒精和清洁剂，可使清洁效果更佳
5. 工业控制芯片微控制器。灵活的电路板控制，更安全、更稳定
6. 温度可调范围从 0° C 至 80° C
7. 可排水
8. 认证：经 CE & RoHS & ISO9001 认证。

应用：电子元件厂 珠宝加工厂 化学实验室 牙科诊所 家庭 餐厅
维修车间