




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	1 posto	Colore	Grigio RAL 7035
N. fori Ø 23 sfondabili	Laterali 3 / Sul fondo 1	N. fori Ø 23 con passacavo	1
Tipo sfondabili	Asportabili con utensile	Grado di protezione	IP40
Classe isolamento	II	Resistenza agli urti	IK07
Caratteristiche	Halogen free	Viti coperchio	Acciaio resistente alla corrosione
Coppia serraggio viti	0.8 Newton/metri	Dim. esterne BxHxP (mm)	66x82x55
Resistenza al filo incandescente	650 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Norma di riferimento	EN 60670-1	Temperatura di installazione	-25 +60 °C
Codice Electrocod	0212		

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP40




II

IK
IK07



Halogen free

GWT
650 °C



70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 29/09/2021

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.