

## Han GND module, male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 001 3032
规格	Han GND module, male
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09140013032">https://harting.com/09140013032</a>

### 标识

类别	插芯
系列	Han® GND

### 版本

接线方式	压接针 轴向螺栓接线方式
公母类型	公头
针数	1
详细资料	请单独订购插针

### 技术参数

导体截面积	10 ... 35 mm <sup>2</sup>
线芯外径	≤13 mm
绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	黄
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合

## 材料特性

China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

## 商业数据

包装尺寸	2
净重	10.2 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140019331
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522