


RJI RJ45 6-port jack Cat.5 THT angled



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 551 1126
规格	RJI RJ45 6-port jack Cat.5 THT angled
浩亭电子目录	https://harting.com/09455511126

标识

类别	连接器
系列	HARTING RJ Industrial®
原件	母头
规格	RJ45 弯式 6个端口

版本

接线方式	波峰焊接接线方式
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8

技术参数

额定电流	1.5 A
传输特性	Cat. 5 D 级：到 100 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP20

材料特性

RoHS	符合
------	----



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 DUXR2.E254191
	CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	40
净重	28.82 g
原产国	台湾
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140061606
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415