

D-UK 3-MSTB - 端板

3002047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002047>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端板，颜色: 灰色，产品系列: DECKEL + RZ + DP，宽度: 2.5 mm



商业数据

订货号	3002047
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1Z1X
产品关键代码	BE1Z1X
目录页面	页码322 (CL-2005)
GTIN	4017918090067
单件重量 (含包装)	2.17 g
单件重量 (不含包装)	2.099 g
原产地	PL

D-UK 3-MSTB - 端板

3002047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002047>



技术数据

产品属性

产品类型	端板
产品系列	DECKEL + RZ + DP
位数	1
针距	0 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C

材料规格

颜色 (外壳)	灰色 (RAL 7042)
---------	---------------

尺寸

宽度	2.5 mm
高度	47 mm
长度	42.5 mm
针距	0 mm

D-UK 3-MSTB - 端板

3002047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002047>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460407
ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-12.0	27460407

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-UK 3-MSTB - 端板

3002047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002047>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn