



Sikringsholder, Lav spenning, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, UL, IEC, med indikator

Catalog No. CHM1DIU

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring tilbehør
Basisfunksjon			Sikringsholder
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	32
Nominell spenning			AC 690 V
Størrelse			10 x 38 mm
Statusindikator			med indikator
Beskrivelse			DIN-skinne montering modulær fargekodet Beregnet for bruk med 75 °C- eller 90 °C-kabel, fintrådet kabel, åpen kabelsko og med kamsamleskinne. Bruk en kabel som er beregnet for høyere temperatur med passende belastningsreduksjon.
Antall poler			1P
kan brukes før størrelse/applikasjoner			for sylindersikringskassetter for minisikringer
Standard/Godkjenning			UL IEC
Standarder/Regulations			IEC cULus CCC CSA UR

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])		
Merkespenning	Volt	690
Monteringsmetode		DIN-skinne
For sikringsstørrelse		10 x 38 mm
Polttall		1
Medkoblende nullleder		Nei
Låsbar		Ja
Optisk feilmelder		Ja
Bredde i antall modulmellomrom		1
Innbyggingsdybde	Millimeter	45.1
Beskyttelsesklasse IP		Andre

Mer produktinformasjon (forbindelser)

Produkt dataarket (PDF)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/84e185ef-62d9-48ca-b609-a65353c730ce.pdf
-------------------------	---