

VS-25-ST-DSUB-ER - 插芯

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689873>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB插芯，外壳尺寸3，带25个信号触点，接触式插针，用于PCB安装，弯头，用M3螺纹和焊针固定，适用面板安装框架VS-25-...



优势

- D-SUB 25接口
- 与IP67插头壳体 and 面板安装框架兼容
- 组装简便

商业数据

订货号	1689873
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	ABNCAA
产品关键代码	ABNCAA
目录页面	页码211 (C-2-2013)
GTIN	4017918914271
单件重量 (含包装)	21.71 g
单件重量 (不含包装)	17.6 g
原产地	DE

VS-25-ST-DSUB-ER - 插芯



1689873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689873>

技术数据

产品属性

产品类型	插芯
类型	D-SUB
位数	25
连接图表	D-SUB 25
型号	针式
屏蔽	无

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定电压，符合IEC 61076-2-101	400 V
额定电压(III/3)	125 V
额定过电压	1 kV
额定电流	5 A (20 °C时)
测试电压	1200 V
传输介质	铜缆

连接数据

连接方式	PCB 连接
------	--------

尺寸

宽度	21.3 mm
高度	17.6 mm
长度	53.42 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	钢，镀锡
接触件材料	铜合金
材料接触表面	硬镀金覆盖镍层
接触件载体材料	PBT-GF

机械特性

机械参数

插／拔周期	≥ 50
每个信号接点的插入力	≤ 3.40 N

环境和真实条件

VS-25-ST-DSUB-ER - 插芯



1689873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689873>

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-55 °C ... 125 °C

安装

安装类型	螺纹和焊针
------	-------

VS-25-ST-DSUB-ER - 插芯


1689873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689873>



图纸

示意图




VS-25-ST-DSUB-ER - 插芯

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689873>



开孔图/焊盘环宽



钻孔图

VS-25-ST-DSUB-ER - 插芯

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689873>



认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1689873>



UL认证

认证ID: E118976

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(a), 6(a)-I, 6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	5f762d3c-10ed-448a-adc3-00758843ba8a