

EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体



2764140
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电子模块壳体，下部壳体，带卡脚，不带通风栅，宽度: 45 mm，高度: 75 mm，颜色: 绿色 (类似 RAL 6021)，交叉连接: 不带总线连接器，横向连接器的位置编号: 不相关

优势

- 免工具安装

商业数据

订货号	2764140
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHCGA
产品关键代码	ACHCGA
目录页面	页码719 (C-1-2013)
GTIN	4017918065850
单件重量 (含包装)	54.73 g
单件重量 (不含包装)	53.19 g
原产地	PL

EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>



技术数据

产品属性

产品类型	外壳的下部
外壳类型	电子模块壳体
壳体系列	EG
产品系列	EG...G
类型	封闭式下部外壳，带外壳盖板
位数	16
最大位数	0)
型号	下部壳体，带卡脚
带通风口	否

尺寸

尺寸图	
宽度	45 mm
高度	75 mm

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	HB
外壳材料	ABS
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
要达到的最大IP编码	IP20
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (根据功率损耗)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 55 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 80 °C

PCB数据

PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
-------	-------------------

EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------


EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体

2764140


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>



图纸



尺寸图




使用双层上部壳体时，元件安装侧


EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>



适用于PCB 1、3、5和6，见剖面图




适用于PCB 7 和 12，见剖面图

EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>




适用于PCB 10，见剖面图

EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>




适用于PCB 13

EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>



适用于PCB 14

EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>



UL认证

认证ID: E240868

EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EG 45-G/ABS GN - 安装基座壳体



2764140
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2764140>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.102千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn