

## Carte PCI Express 2 ports FireWire 1394a - Carte PCIe 2 ports FireWire 400

Product ID: PEX1394A2V



La carte PCI Express FireWire 2 ports PEX1394A2V ajoute deux ports FireWire 400 à support natif à votre PC de bureau, vous permettant ainsi de connecter des appareils FireWire IEEE 1394A, comme des appareils photo numériques, des disques durs externes, des caméscope DV, et plus encore.

Lorsque deux appareils sont connectés simultanément, cet adaptateur PCI-E FireWire diminue les ralentissements en prenant en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 400 Mb/s par port. La carte FireWire offre une architecture à deux bus pour pouvoir fournir une bande passante maximale à chacun des appareils connectés, plutôt que de partager celle-ci entre les divers ports.

Solution idéale pour le transfert de grands volumes de données en une fois, cette carte FireWire comprend également un chipset PCI-E unique à support natif. Sans puce pont secondaire, vos appareils FireWire communiquent plus vite avec votre PC pour un fonctionnement plus fluide des périphériques connectés.

Pour une compatibilité plus large, la carte FireWire est directement prise en charge par Windows® sans pilote supplémentaire, est équipée d'un support de hauteur standard et comprend un support faible encombrement/demi-hauteur pour les ordinateurs compacts.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ajoutez un port FireWire haute vitesse à un ordinateur de bureau/serveur sans port FireWire
- Connectez un appareil photo numérique ou une caméra numérique à un ordinateur de bureau doté d'un slot PCI Express afin de télécharger des photos et des vidéos
- Permet de connecter un disque dur externe haute vitesse à un système compatible avec PCI Express.

### Features

- Deux ports FireWire 400 6 broches avec vitesses de transfert d'au plus 400 Mbps.
- Conçu avec un chipset PCI Express natif, pas de puce de pont.
- Inclut un support d'installation faible encombrement/demi-hauteur.
- Conformité aux spécifications PCI Express révision 1.1
- Conformité aux spécifications des normes IEEE 1394a-2000 et 1394-1995
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

<b>Matériel</b>	Warranty	Lifetime
	ID du chipset	VIA/VLI - VT6315N
	Interface	FireWire 400 (1394a)
	Nombre de ports	2
	Style de port	Intégré à la carte
	Type de bus	PCI Express
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
<b>Performance</b>	Type et débit	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
	Vitesse max. de transfert de données	400 Mbit/s
<b>Connecteur(s)</b>	Ports externes	2 - FireWire 400 (6 broches , IEEE 1394a)
	Types de connecteur	1 - PCI Express x1
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.10 à 10.14 Linux 2.6.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Slot d'extension PCI Express libre
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 20 à 80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Température de stockage	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Hauteur du produit	2.4 in [60 mm]
	Largeur du produit	0.7 in [18 mm]
	Longueur du produit	2.6 in [67 mm]
	Poids du produit	1.3 oz [38 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	3.7 oz [106 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Carte FireWire PCI Express 1 - Support faible encombrement 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.