

AGILA**1677PJP100P50**

EAN 4031582360417

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Dimension de platine	77 x 67 mm
Distance entre axe	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diamètre des trous	8,5 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	233 mm
Hauteur	135 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.712 kg
Rayon d'encombrement	116.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage