



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	30 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre	30 mm
D - Diamètre Extérieur	42 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle	47 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	30 mm
C1 - Hauteur de butée	11 mm
C2 - Position trou	9,5 mm
a - Diamètre d'appui butée	42,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
Classe de précision	P0
Masse	0,162 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	22300000 mN
Ca - Capacité charge axiale dynamique	27800000 mN
C0r - Capacité charge statique	39500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	72500000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	9000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	36000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	44 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,6 mm

