Scheda prodotto
Caratteristiche

MUR39109
Mureva Styl - fixing frame - 3 gangs - horizontal - white

Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Tipo prodotto	Fissaggio
Compatibilità gamma	Mureva Styl
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di serie	3 serie
Senso di installazione	Orizzontale
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	PC
Distanza interassiale	71 mm
Lunghezza	226 mm
Altezza	23 mm
Larghezza	84 mm
Proiezione profondità	19 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Marchi qualità	AENOR NF
Grado di protezione ip	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5…40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25…55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina