

## 特点

- 插入式切换适配器
- 双绝缘
- 小薄型封装
- 过载、短路保护
- 低待机功耗
- 能源之星 v 级 /erp 步骤 2.

## RS PRO 40W 插入式电源 5V 直流、5A、电平效率、1 个输出电源适配器、c 型

RS 号: 821-5348



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

深受信赖的 RS PRO 推出高质量、超值的 40W 插入式电源。此电源按照行业标准制造、是一种适用于各种电气设备的出色解决方案。RS PRO pro 系列台式电源的一部分、您可以获得可靠且坚固的电源解决方案。

## 一般规格

类型	电源适配器
插头类型	c 型
输出连接器	2.1mm x 5.5mm x 10mm 中心正向
输入连接器	欧式插头
输出数	1
效率	最小 80%
能效水平	V
应用	此适配器具有广泛的应用、如：销售点；无线通信；外围设备；网络；电信设备
安全要求	ce (动) EN60950 -1 : 2006+A12 : 2011

## 电气规格

输出电压	5V 直流
输入电压	100V 交流、110V 交流、115V 交流、120Vac、127V 交流、220Vac、230V 交流、240V 交流
输出电流	5A
额定功率	40W
介电耐受	3000Vac 1min 5mA 输入。 <-> 输出
泄漏电流	240VAC 时最大为 0.25ma
过电流保护	连续、自动重启
过电压保护	典型值 120%
输入频率	47...63Hz
保持时间、标称条件	10 ms@115VAC
起动电流	<30A/230VAC
无负载功耗	小于 0.3 瓦
恢复时间 $\pm 2\%$	最大 1ms
脉动和噪声	最大 200mV pp
短路	是的

## 机械规格

电缆长度	1m
宽度	94.2mm
长度	71.6mm
深度	29.5mm
湿度	35...85% 相对湿度
重量	125g

## 操作环境规格

最高温度	-45°C
最低温度	-5°C

## 认证

符合标准	ce (动) EN60950 -1 : 2006+A12 : 2011 emc EN55022 : 2010+ac : 2011 ; EN55024 : 2010 ; EN61000 - 3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009 ; EN61000 - 3-3 : 2008
合规性 / 认证	ce 、 rohs



PIN-Belegung und Zeichnung / Pin Assignments & Drawing

