

PRESSE-ETOUPE PROGRESS AVEC MANCHON DE PROTECTION EPDM

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- **Matériaux:** Laiton nickelé
- **Joint:** NBR
- **O-ring:** NBR
- **Protection anti-pliage:** EPDM
- **Température d'utilisation minimale:** -40°C
- **Température d'utilisation maximale:** +100°C
- **Protection:** IP 68
- **Protection supplémentaire:** IP 69K



| Ref | Filetage | Ø serrage mini | Ø serrage maxi | Ouverture clé | H | T | Long filet L |
|----------|----------|----------------|----------------|---------------|----|----|-----------------|
| A1008.52 | M8x1.25 | 3.8 | 4.8 | 11 | 12 | 25 | 6 |
| A1007.52 | Pg 7 | 4.0 | 6.0 | 16 | 20 | 35 | 6 |
| A1009.52 | Pg 9 | 6.0 | 8.8 | 20 | 24 | 45 | 6 |
| A1011.52 | Pg 11 | 6.0 | 8.8 | 20 | 24 | 45 | 6 |
| A1013.52 | Pg 13 | 10.5 | 13.0 | 24 | 28 | 73 | 6 |

