


1050017:0301  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050017:0301>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



快速标记条，10位，横向标记，带连续的数字标识：301 ... 310，白色，适用的模块宽度：5.2 mm，安装方式: 锁扣

商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1050017:0301  |
| 包装单位       | 10 pc         |
| 最小订货量      | 10 pc         |
| 销售关键代码     | BG2122        |
| 产品关键代码     | BG2122        |
| GTIN       | 4017918507008 |
| 单件重量（含包装）  | 1.33 g        |
| 单件重量（不含包装） | 1.33 g        |
| 原产地        | DE            |

技术数据

产品属性

|      |          |
|------|----------|
| 产品类型 | 已标记的端子标识 |
| 针距   | 5.2 mm   |
| 型号   | 高        |

标识

|    |             |
|----|-------------|
| 打印 | 301 ... 310 |
|----|-------------|

安装

|      |    |
|------|----|
| 安装类型 | 锁扣 |
|------|----|

材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 颜色           | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料         | PA            |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V2            |
| 材质           | 不含硅及卤素        |

环境和真实条件

防紫外线

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 ) |
|----|---------------------------|

铭牌耐擦性

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07        |
|    | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 ) |

环境条件

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 环境温度 ( 运行 )      | -40 °C ... 100 °C |
| 建议环境温度 ( 存储/运输 ) | 23 °C             |
| 建议湿度 ( 存储/运输 )   | 50 %              |

尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 宽度 | 5 mm   |
| 针距 | 5.2 mm |

文本框

|       |          |
|-------|----------|
| 文本框宽度 | 5.15 mm  |
| 文本框高度 | 10.50 mm |

标准和规范

|      |              |
|------|--------------|
| 耐摩擦度 | DIN 30646    |
|      | DIN VDE 0611 |

# ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 301-310 - 快速标记条



1050017:0301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050017:0301>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)