

RÉF. #	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	SURFACE DE PRÉHENSION	MODÈLE DE MANCHETTE	ÉPAISSEUR MM	SANS POUVRE	AQL	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITI-ONNEMENT
25-101	N.A.	Néoprène	Extrémité des doigts adhésivée	Bord roulé	0.13	Oui	1.5	Vert vif	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.
25-201	N.A.	Néoprène	Extrémité des doigts adhésivée	Bord roulé	0.13	Oui	1.5	Vert vif	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	285	100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.



Une combinaison inédite de confort et de prévention des allergies

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Opérations de manipulation, d'assemblage et de contrôle dans tout type d'environnement industriel où aucune protection mécanique n'est requise
- Industrie pharmaceutique

DESCRIPTION

- Les gants NeoTouch® étaient les premiers gants à usage unique en néoprène destinés à l'industrie.
- Grâce à leur formulation sans latex, les gants NeoTouch® contribuent à la prévention des allergies de type I. L'absence de poudre limite également le risque de dermatite pour le porteur.
- Ils démontrent une excellente résistance aux acides, bases et alcools. Grâce à leur formulation exclusive, les gants NeoTouch® sont sans nul doute les gants synthétiques à usage unique les plus confortables du marché.
- Les gants NeoTouch® sont dotés d'un revêtement interne en polyuréthane qui facilite le gantage. L'extrémité des doigts texturée garantit une préhension sûre en milieu sec et humide. Le bord roulé assure un excellent ancrage et leur couleur verte permet de les identifier facilement.

REMARQUES

- 25-101 : Convient pour usage spécifique



CATÉGORIE III

Date d'impression: 02-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu