

# 操作器

45-  
2C36.2920.000

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2C36.2...>

您的产品:

---



## 45-2C36.2920.000 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 40 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	银色
前挡圈材质:	金属

### 安装

安装类型:	面板安装
-------	------

### 操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

### 机械特性

开关动作:	自锁
释放方式:	旋转解锁
机械寿命:	300 000 次
工作频率:	Max. 600/h
重量:	0.097 kg

## 环境条件

工作温度:	- 25 °C ... + 70 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


## 证书

**REACH:** REACH compliant


**RoHS:** RoHS compliant

## 其他

简述:	操作器, Ø 40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, 银色, 金属, 自锁, 旋转解锁
尺寸:	Ø 40 mm
外壳颜色:	银色
外壳材质:	金属
产品属性:	顺时针旋转解锁
提示:	根据DIN EN ISO 13850和EN 60204-1应用
接线图:	



安装开孔:



外形尺寸:

