

Información sobre productos

03 01 160

Alicate universal

DIN ISO 5746

- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Para cortar alambre blando y duro
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	03 01 160
EAN	4003773013235
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	187 g
Dimensiones	160 x 48 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5746

Technische Attribute

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,1 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 10,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	16,0 mm ²

tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.