



Lasklemmen

• HelaCon Plus

De HelaCon-lasklemmen maken snelle, eenvoudige en veilige aftakkingen en verbindingen van elektrische bedrading in de huis- en gebouwinstallatie mogelijk. Ze kunnen in alle aansluitdozen worden gebruikt, zowel in opbouw- als inbouwmodellen. HelaCon Plus is bijzonder geschikt, wanneer eenvoudige montage moet worden gecombineerd met hoge eisen aan veiligheid tijdens het verwerken.

Hoofdkenmerken

- innovatieve lasklem
- voor het aansluiten en verdelen van elektrische bedrading in huisinstallaties en utiliteitsbouw
- dubbele veer, dus lage insteekkracht en hoge klemkracht
- eenvoudige verwerking door gemakkelijke aderinvoer, ideaal bij verwerking boven het hoofd
- visuele controle van de aansluiting mogelijk door transparante behuizing
- verschillende kleurcodes voor de diverse pooltallen
- separate testopening aan de voorzijde



Lasklemmen uit de HelaCon Plus-serie zijn leverbaar in diverse pooltallen.



Eenvoudig insteken, een stevige grip en een visuele controle zijn mogelijk dankzij de nieuw ontwikkelde dubbele veer.






MATERIAAL	Polycarbonaat (PC)
Maximale stroom	24 A
Maximale spanning	450 V
Aderdiameters (VDE)	0.5 t/m 2,5 mm ² massief/half-flexibel (max. 7 kernen)
Afstriplengte	11 mm
Brandbaarheid	UL94 V2
Gebruikstemperatuur	-30 °C tot +105 °C
Certificering	CE, cULus, DEMKO, ENEC, FIMKO, Germanischer Lloyd, KEMA, NEMKO, SEMKO, VDE





Lasklemmen

- HelaCon Plus

TYPE	Tekening	Aantal aders	Kleur	Breedte (W)	Hoogte (H)	Diepte (D)	Inhoud	Artikelnr.
HECP-2		2	transparant (CL), geel (YE)	11,8	10,4	19,0	100 st.	148-90000
HECP-3		3	transparant (CL), oranje (OG)	15,9	10,4	19,0	100 st.	148-90001
HECP-4		4	transparant (CL)	20,0	10,4	19,0	75 st.	148-90002
HECP-5		5	transparant (CL), blauw (BU)	24,2	10,4	19,0	50 st.	148-90003
HECP-6		6	transparant (CL), violet (VT)	28,4	10,4	19,0	50 st.	148-90004
HECP-8		8	transparant (CL), grijs (GY)	36,6	10,4	19,0	40 st.	148-90005

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.