

E11511




Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG

article arrêté

Article de remplacement: EVC814
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	29,2
Dimensions	[mm]	20 x 20 x 46
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11511



Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

