

# CT 10-TL - 分断端子条



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765356>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

LSA-PLUS断接条，用于固定CTM和CT 10保护模块。型号：10个双线，尺寸A：124 mm。



## 优势

- 设计紧凑，节省空间
- 模块化保护插头，应用领域灵活
- 采用2件式设计，实现最大的可维护性

## 商业数据

订货号	2765356
包装单位	5 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL321Z
产品关键代码	CL321Z
目录页面	页码193 (C-4-2019)
GTIN	4017918066253
单件重量（含包装）	61.21 g
单件重量（不含包装）	56.96 g
原产地	DE

# CT 10-TL - 分断端子条



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765356>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	安装材料
产品系列	COMTRAB
类型	LSA-PLUS 模块
电涌保护故障报警	无

### 连接数据

连接方式	快速免剥线连接
------	---------

### 尺寸

尺寸图	
宽度	124 mm
高度	22 mm
深度	53 mm

### 材料规格

颜色	浅灰 (RAL 7035)
	白色 (RAL 9010)
阻燃等级，符合UL 94	V0

### 机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

### 保护电路

电涌保护故障报警	无
----------	---

### 安装

安装类型	在LSA-PLUS安装支架上
------	----------------

# CT 10-TL - 分断端子条




2765356

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765356>

## 图纸

尺寸图



# CT 10-TL - 分断端子条



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765356>

## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765356>



EAC

认证ID: EAC-Zulassung



EAC

认证ID: RU C-DE.\*09.B.00169

# CT 10-TL - 分断端子条



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765356>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0

27171503

### ETIM

ETIM 9.0

EC000943

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

# CT 10-TL - 分断端子条



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2765356>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)