


操作器

45-
2J31.16T0.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2J31.1...>

您的产品:



45-2J31.16T0.000 操作器

正面

正面尺寸:	58 mm x 35 mm
正面形式:	矩形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	绿色-红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	不透明
灯罩类型:	带前圈手柄

机械特性

开关动作:	自复位
开关系统:	慢动开关元件
机械寿命:	2 百万次

工作频率: Max. 3 600/h

重量: 0.026 kg

环境条件

正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus

耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g

耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, 58 mm x 35 mm, 平面的, 不发光的, 绿色-红色, 塑料, 不透明, 矩形, 黑色, 塑料, 自复位, IP66 , IP67 , IP69K


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料

接线图:




组件布局:



- A = 开关动作
- B = 按下绿色(白色)按钮
- C = 按下红色(黑色)按钮
- D = 根据前适配器配置开关元件
- E = 开关元件启动

安装开孔:



外形尺寸:

