



Etiketter i bomullsvev for manuell merking

- Materiale 270 (gul) i hefte

For rask "på stedet" merking av komponenter og utstyr.

Egenskaper og fordeler


- Selvklebende tekstiletiketter
- Leveres i hendige blokker i lommeformat
- Etiketter i blokken er beskyttet for smuss og støv
- Enkelt å fjerne eller flytte etiketten
- Etterlater ingen klebrige spor
- Leveres med eller uten sort kant
- Benytt T82 merkepenn for best resultat



Alltid for hånden: etiketter i en hendig liten bok i lommeformat.

MATERIALE	Type 270, Bomullsvev, gul (YE)
Driftstemperatur	-29°C til + 80°C
Herdetemperatur	fra +10°C
Lim	Syntetisk gummilim
Limtykkelse (TA) nom.	150 µm
Kjemiske egenskaper	Etikettene er bestandige mot olje og vann. Kan fjernes uten å lagge igjen limrester

RoHS ✓



TYPE	Beskrivelse	Bredde (W)	Høyde (H)	Etiketter pr. ark	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
TAG122FB-270-YE	M/ ramme	15,0	9,0	70	700	Gul (YE)	-	598-92227
TAG124FB-270-YE		19,0	11,0	44	440	Gul (YE)	-	598-92427
TAG121FB-270-YE		20,0	8,0	60	600	Gul (YE)	18 554 75	598-92127
TAG125FB-270-YE		38,0	11,0	22	220	Gul (YE)	-	598-92527
TAG122B-270-YE	U/ ramme	15,0	9,0	70	700	Gul (YE)	-	598-12227
TAG120B-270-YE		15,0	6,0	105	1.050	Gul (YE)	-	598-12027
TAG124B-270-YE		19,0	11,0	44	440	Gul (YE)	-	598-12427
TAG121B-270-YE		20,0	8,0	60	600	Gul (YE)	-	598-12127

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
T82R-RD	2	Rød (RD)	13 449 16	500-50822
T82S-BK	2	Sort (BK)	13 449 15	500-50820

Forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.