

Han 3A with Harax / Male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 20 003 0440
规格	Han 3A with Harax / Male
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09200030440

标识

类别	连接器组
系列	Han A [®]
上壳/底座类型	上壳

版本

接线方式	HARAX [®] 连接技术
公母类型	公头
尺寸	3 A
针数	3
接地针	有
版本	顶出线

技术参数

导体截面积	0.75 ... 1.5 mm ²
额定电流	10 A
额定电压相-地	230 V
额定电压相-相	400 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥500



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

防护等级符合 IEC 60529	IP65
	IP67

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
	镍
	苯
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-2)
	R23 (HL 1-2)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
认证	CE

商业数据

包装尺寸	1
净重	40 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

GTIN	5713140038585
ETIM	EC002636
eCl@ss	27440114 矩形连接器 (用于现场组装)