



Registersystem VARIO® MAGNETIC WALL 10

Artikkelnummer	591801	Antall salgsenheter	1 Sett
Farge	Sort	Salgsenhet EAN	4005546981970
Emballasjeeenhet	1 sett	Emballasjevekt (brutto)	1093.3 G
Base EAN	4005546981970	Opprinnelsesland	DE



Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Komplette register for veggmontering
- Veggfeste med 10 SHERPA® register i A4-størrelse
- Register av polypropylen med farget profilramme og lavreflekterende film som er egnet for skannere
- Veggfeste i metall med magnetisk bakside, kan raskt og enkelt festes til metalloverflater som hyller eller maskinrammer.
- Praktisk dreiemekanisme for enkel utskifting av displayene
- 5 års garanti

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	390
Utvendig høyde (mm)	325

Registersystem VARIO® MAGNETIC WALL 10

Utvendig dybde / lengde	260 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	10 Display panel(s)
Format (for)	A4
Orientering Format	Stående
Brand / Varemerke	DURABLE
Bredde på innvendig displaypanel (mm)	210
Høyden på det indre displaypanelet (mm)	297
Settet inneholder displaypaneler	ja
Roterbart / Svingbart feste	Nei
Justerbar lesevinkel	Nei
Uttrekkbar	Nei
Åpning for dokumenter	Øverst
Antibakteriell	Nei
Garanti	5 år
Produktegenskaper knyttet til dokumenter	Kan skannes, antirefleks
Type base / feste	Magnetisk veggfeste