

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



绝缘保护盖罩，用于端子条的遮盖保护，快速连接绝缘保护盖罩支架AP 3-TU，AP 3-TNS 35，可使用插入式标记条AP-ES标记。绝缘保护盖罩支架应安装在端子末端，间距大约40 cm 长度：1 m

商业数据


| | |
|------------|------------------|
| 订货号 | 5022643 |
| 包装单位 | 14 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE61ZX |
| 产品关键代码 | BE61ZX |
| 目录页面 | 页码546 (C-3-2019) |
| GTIN | 4017918095246 |
| 单件重量（含包装） | 401.24 g |
| 单件重量（不含包装） | 401.24 g |
| 原产地 | DE |

技术数据

产品属性

| 产品类型 | 保护盖罩 |
|------|------|
|------|------|

尺寸

| 尺寸图 | |
|-----|--|
| |  |
| 宽度 | 93.5 mm |
| 高度 | 1000 mm |
| 深度 | 44.5 mm |
| 长度 | 1000 mm |

材料规格


| | |
|--------------|-----|
| 颜色 | 透明 |
| 标识材料 | PVC |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |

环境和真实条件

| 环境条件 | |
|-----------|------------------|
| 环境温度 (运行) | -15 °C ... 65 °C |

图纸

尺寸图



5022643

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5022643>

分类

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn