

6500 - Modèle 819

Technologie de barrière chimique multicouche pour une protection étanche aux gaz de type 1 / usage limité de niveau A - Connecteur Boot, Passthrough & CEJN

Combinaison de protection multicouche étanche au gaz, offrant aux porteurs une superbe résistance aux produits chimiques.

- **Protection avancée :** L'AlphaTec® 6500 Stitched & Taped - Model 819 est doté d'un matériau innovant et léger à deux couches, avec un gant barrière intérieur et un gant extérieur en caoutchouc butyle, pour d'excellents niveaux de résistance aux produits chimiques.
- **Amélioration de la visibilité :** De couleur jaune vif, cette combinaison de protection reste très visible, garantissant une plus grande sécurité des travailleurs et des lieux de travail.
- **Confort et ergonomie accrus :** La bosse de l'ARI favorise des mouvements plus ergonomiques, offrant un meilleur confort aux porteurs.
- **Caractéristiques améliorées :** Cette combinaison de protection intégrale comprend également une botte intégrée, un passe-plat et un connecteur CEJN.



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Énergie

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Interventions d'urgence
- Militaire

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière bicouche légère** : Superbe résistance aux produits chimiques*
- **Couleur jaune** : plus grande visibilité, pour une sécurité accrue sur le lieu de travail
- **Caractéristiques améliorées** : Grande bosse pour ARI, botte intégrée, passage et connecteur CEJN
- **Protection contre les agents de guerre chimique** : Temps de pénétration > 48 heures pour sept agents de guerre

**Protection de type 1/niveau A

Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL
Couleur	Jaune
Pays d'origine	Lituanie
Modèles disponibles	803, 809, 819
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Films barrières multicouches doubles laminés de part et d'autre d'un tissu non tissé.
Référence du produit	6500 - Modèle 819
Vue d'ensemble des normes	• EN 943-1 • EN 14126 (agents infectieux) • Testé et conforme à la norme EN 943-2, à l'exception de l'exigence de performance pratique à basse température ().
Type de couture	Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	10 ans
Référence	Y65A819M

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison étanche à gaz de type 1 à usage limité, entièrement encapsulante, avec bottes attachées et jambe extérieure droite. Fermeture à glissière étanche à gaz DYNAT G2 CR/PA à entrée latérale, protégée par une protection contre les éclaboussures/un rabat. Les autres caractéristiques de la combinaison comprennent une grande bosse pour l'ARI, une manchette simple, une manchette à verrouillage externe et un ensemble de gants GA2 (barrière intérieure AlphaTec® 02-100 + butyle extérieur AlphaTec® 38-560). Grande bosse pour le port interne d'un appareil respiratoire autonome. Dispositif de passage avec connecteur et fiche CEJN 342. Valves d'échappement positionnées à l'arrière.
Visière et joint facial	Visière GAG à grand champ de vision
Gants et fixations	AlphaTec® 02-100 et AlphaTec® 38-560
Chaussures et fixations	Bottes en caoutchouc nitrile
Fermeture à glissière	Fermeture à glissière étanche DYNAT G2 CR/PA

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australie Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Région Asie-Pacifique Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Région Amérique du Sud et Caraïbes Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.