

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony
Tipo prodotto	Testa display digitale
Diametro di montaggio	22 mm
Colore capsula o gemma	Giallo
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CC

Caratteristiche tecniche

Tipo display	LED a 7 segmenti + punto decim
Limiti tensione alimentazione	13...30 V
Peso netto	0,02 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Resistenza alle vibrazioni	10 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	180 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 IP65 conforme a NF C 20-010

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio