

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 有源模块



2962463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2962463>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

VARIOFACE输出模块，带8个微型电磁式继电器的可插拔底座，每个底座1PDT，可用于24 V DC，带刀闸分断接线端子（不带继电器）



优势

- 电源电压指示灯 (LED)
- 极性保护二极管
- 每条信号通道带有LED状态指示灯和续流二极管
- 可插拔微型继电器

商业数据

订货号	2962463
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK2191
产品关键代码	DK2191
目录页面	页码541 (C-5-2017)
GTIN	4017918087166
单件重量 (含包装)	374.9 g
单件重量 (不含包装)	374.9 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
通道数目	8
操作模式	100%工作因数
机械寿命	3x 10 ⁷ 开关次数
兼容组件	微型继电器, REL-MR-24DC/21HC
配有组件	否

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定绝缘电压	300 V AC
额定过电压	4 kV (输出触点电流通路的基本绝缘)
	6 kV (输入电路和输出触点通路之间的安全隔离和加强绝缘)

所支持的控制器 SIEMENS S7-1500

适用的I/O卡件	6ES7522-1BH00-0AB0
	6ES7522-1BH01-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0

所支持的控制器 SIEMENS S7-400

适用的I/O卡件	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M

适用的I/O卡件	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY PLC 5

适用的I/O卡件	1771 OBN
----------	----------

所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY SLC 500

适用的I/O卡件	1746 OB 32
----------	------------

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 有源模块



2962463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2962463>

所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200

适用的I/O卡件	TC-ODD 321
----------	------------

所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC Q

适用的I/O卡件	QY81P
	QY82P

所支持的控制器 ABB S800 I/O

适用的I/O卡件	DO810
	DO840

所支持的控制器 GE-FANUC RX3i

适用的I/O卡件	IC694MDL754
----------	-------------

所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC L

适用的I/O卡件	LY41PT1P
	LY42PT1P

输入数据

额定输入电压 U_N	24 V DC
保护电路	备用二极管; 续流二极管 极性保护; 极性保护二极管
工作电压显示	绿色LED
状态显示 / 通道	黄色LED

输出数据

兼容组件	微型继电器, REL-MR-24DC/21HC
------	-------------------------

切换

注意事项	分断能力适用于使用 REL-MR-24DC/21HC 继电器 (2961312) 时
触点类型	1 changeover contact
最大切换电压	250 V AC/DC
限制连续电流	5 A
最小切换电流	10 mA

连接数据

控制系统侧

连接方式	IDC/FLK 针脚排
连接量	1
位数	14
针距	2.54 mm

现场侧

连接方式	带有刀闸分断的螺钉接线
剥线长度	8 mm

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 有源模块



2962463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2962463>

螺纹	M3
连接量	24
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

电源

连接方式	带有刀闸分断的螺钉接线
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
连接量	2
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

信号处理

状态显示	有
------	---

尺寸

宽度	145.5 mm
高度	112 mm
深度	52 mm

材料规格

颜色	绿色 (RAL 6021)
----	---------------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP00
环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	EN 61010-2-201
	IEC 60664

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意

说明

操作注意事项	注意所用继电器的最大开关容量
操作注意事项	不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。
操作注意事项	输出不适合切换不同的相线。用于相邻输出的开关电压的总和不

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 有源模块



2962463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2962463>

	得超过额定绝缘电压值
操作注意事项	对于相邻模块（在DIN导轨方向上）绝缘（基本绝缘或强化绝缘）的必须要求，应采取适当措施（例如隔板）来实现。
操作注意事项	必须遵守安装指南的规范（见下载），确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
使用限制	
EMC说明	EMC：A类产品，参见下载区内的制造商声明

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 有源模块



2962463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2962463>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2962463>



EAC

认证ID: RU*DE*08.B.01841/19

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 有源模块



2962463

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2962463>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用)
	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	1dc85595-ea71-4aba-8eee-36a9526eb2c3

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
 南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
 （江宁236信箱）邮编：211100
 025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn