

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板式安装底座外壳 B24，带单锁扣，标识材料：压铸铝，耐盐水，电缆出线：2，水平，2x M32，高度：68 mm，电缆密封：无，标准

## 优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

## 商业数据

订货号	1412878
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码633 (C-2-2019)
GTIN	4055626061276
单件重量 (含包装)	337 g
单件重量 (不含包装)	325 g
原产地	CN

## 技术数据


### 说明

概述	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯
概述	亦可提供带粉末涂层或有颜色的型号：1372669 HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-EL/.../...

### 产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
应用	标准
类型	B24
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x M32
型号	矮型设计
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

### 尺寸

尺寸图	
	
宽度	57 mm
高度	68 mm
长度	144 mm
孔径	5.5 mm

### 材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (互锁)
密封材料	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
锁扣材料	PA

### 机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x M32
锁紧类型	锁扣

### 连接数据

紧固扭矩	2 Nm ... 3 Nm (用于表面安装壳体上的M5安装螺钉)
------	----------------------------------

## 安装

### 组装说明

一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。


## 环境和真实条件

### 环境条件

保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

## 图纸

尺寸图



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - 壳体

1412878

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412878>



## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412878>

**DNV**

认证ID: TAE000037S



**cUL认证**

认证ID: E255026



**UL认证**

认证ID: E255026



**EAC**

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

**cULus认证**

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

### EF3.0 气候变化

CO2e 千克

6.268千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱)邮编: 211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)