

Fiche technique du produit

Spécifications



EcoStruxure Operator Terminal Expert Professional Licence Team Digitale 10 p.

HMIPELCZLTPAZZ

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	EcoStruxure operator terminal Expert
Type de produit ou équipement	Licence
Format	Digital
Type de logiciel	Professional
Type de licence	Licence nœud verrouillé
Variante	Temps de construction
Version logicielle	V3.5 SP1
Operating system requirement	Windows 10 64 bits
Configuration requise	8 Go de RAM 30 Go d'espace disque
Langue utilisateur	Anglais Italien Chinois Espagnol Français Allemand Portugais Coréen

Complémentaires

Catégorie de la licence	Perpetual
-------------------------	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

protocole de communication	esclave CANopen Couzet Automation millenium 3 FBD Emerson Industrial Automation maître Modbus SIO Control Techniques maître Modbus SIO Emerson Process Management ROC Plus Ethernet Emerson Process Management ROC SIO HTTP IPsec Mitsubishi A séries Ethernet Mitsubishi série FX CPU direct Mitsubishi série FX Ethernet Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client Mitsubishi Série Q CPU direct Mitsubishi Série Q QnU CPU Ethernet Mitsubishi Série Q/QnA en série Modbus Organization maître Modbus ASCII SIO Modbus Organization maître Modbus SIO Modbus Organization esclave Modbus SIO Modbus Organization Modbus TCP master Modbus Organization esclave Modbus TCP Omron CS/CJ/CP series host link Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP Esclave Profibus DP Rockwell Automation Ethernet IP Rockwell Automation DH485 Schneider Electric maître Modbus SIO Schneider Electric Modbus TCP master Schneider Electric Modbus TCP master via USB Schneider Electric Machine expert network Schneider Electric PacDrive Schneider Electric Uni-Telway Schneider Electric Zelio Logic Siemens Simatic S7 Ethernet Siemens Simatic S7 MPI direct Siemens TIA portal Ethernet websocket Rockwell Automation DF1 OPC UA Foundation OPC UA server
Version logicielle précédente	V3.5
Fonction du logiciel	Professional screen design Simulation Alarms and events Blocky script Convertors Dockable windows interface environment Export with CSV and tab delimiter Import with CSV and tab format Data and operation logging Multi language development Multi language tables Object binding and properties Target binding and properties Project transfer (Ethernet, filesystem, USB cable) Recipes Screens (contents and folders) Security (levels, project, users) Project and application settings System keypad Text script Color themes Variable (arrays, binding, properties, structures) Online and integrated help system OPC UA Server Web server API
Compatibilité de gamme	Harmony GTU Harmony GTUX Harmony ST6 Harmony STM6 Harmony STO7 Harmony iPC
Option d'hébergement	On-premise
Taille de la licence	Team (10 station)


Processor requirement	Intel core i3 8th generation Intel core i5 8th generation
Résolution de l'afficheur	1280 x 720 pixels HD
Résolution de l'affichage	1280 x 720 pixels HD

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

